


СИСТЕМЫ ОТБОРА ПРОБ ИЗ РЕАКТОРОВ И РЕЗЕРВУАРОВ

Независимо от ваших производственных настроек, у BIAR SA будет решение, которое вы можете предложить. В зависимости от ваших потребностей возможно множество возможностей





1 Для размещения на крыше реактора

2 На боковой стенке
 Боковое размещение
 Байпас
 - Боковое размещение
 - Байпас

3 Донное размещение
 - специальная конструкция

Для размещения на крыше реактора

				
Деноминация	OPTIFLOW	ACTIFLOW	DEEPFLOW	UPR
привод	Магнитный	Магнитный	Магнитный	Пневматический
материал	SS 316L / 1.4404	SS 316L / 1.4404 Другие материалы по запросу	Футеровка PFA или PTFE Другие по запросу	Углеродистая сталь футеровка PFA
Размер фланца	DN 50 / 2	DN 100 / 4 - DN150/6	DN 50 / 2	DN 50 / 2
Погружная Труба	Не входит в комплект поставки	Входит в комплект поставки	Не входит в комплект поставки	Не входит в комплект поставки
Макс. длина погружной трубы	3 m	4 m	>>> 4m	4m
Опции	Ограниченный выбор	Широкий выбор	Ограниченный выбор	Ограниченный выбор
Номинальное давление	-1 / 16 баров	-1 / 16 баров	-1 / 16 баров	6 / 10 баров
Диапазон Температур	от -80° до + 200°	от -80° до + 200°	+1° до 140°	от 0° до 180°
Партикель	1-2 mm	1-2 mm	без	1-2 mm

